

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Art. navn: NLP Plastpall Halvpall P2

Art. nummer: 0003

EPD nummer: 2631828



PRODUKTBEKRIVELSE

Dimensjoner (mm) +/- 3 mm	
Lengde	800
Bredde	600
Høyde	150



Vekt	8,4 kg. +/- 2 %
Dynamisk vekt	600 kg.
Statisk vekt	2500 kg.
Reol	Det skal alltid benyttes slavepall under

Materiale lastbærer	Høydensitets-polyetylen (HDPE)
Forsterkningsmateriale	Fire stk. galvaniserte stålstenger, samt to stk. glassfiberstenger
Resirkulert materiale	Resirkulert råvare av høydensitets-polyetylen kan innblandes
Temperaturområde	-40 °C til +70 °C
Resirkulerbar	Ja
Levetid	10 år

Kapittel: 0303	Dok nr: 14	Vers nr: 01	Gyldig fra: 06.12.19	Utarbeidet av: SMSS	Godkjent av: FK	Side 1 av 3
----------------	------------	-------------	-------------------------	------------------------	--------------------	-------------

PRODUKTSPEKIFIKASJON

RFID OG STREKKODE	Plastpallen er utstyr med to stk. RFID- og strekkode brikker, en på hver kortsida. Se bilde for plassering. Mer informasjon om RFID kan hentes på NLPs hjemmeside www.nlpool.no .
--------------------------	---



Plassering av forsterkningsmaterialet



Kapittel: 0303	Dok nr: 14	Vers nr: 01	Gyldig fra: 06.12.19	Utarbeidet av: SMSS	Godkjent av: FK	Side 2 av 3
----------------	------------	-------------	-------------------------	------------------------	--------------------	-------------

MERKING AV PLASTPALL HALVPALL

Det skal ikke stiftes eller på annen måtes festes/limes noe på plastpallen som kan skade overflater eller lage synlige hull. Plastpallen må ikke males, tegnes på eller på annen måte farges eller markeres. Det skal ikke påføres plastpallen noen form for merking som ikke blir fjernet fra plastpallen før den sendes videre.

VASK AV PLASTPALL HALVPALL

Plastpallen vaskes etter behov kun av NLP på følgende måte:

Pallen vaskes i tunellvaskemaskin for pallevask, hvor fremmedlegemer og etikettrester fjernes i størst mulig grad.

Vasketemperatur: ca. 50° C

Kjemikalier: Titan XL, tilsatt 0,2-1,5%

LEVERANSE

Plastpallen leveres i to TPU varianter; NLP-kvalitet og vasket. En TPU består av en stabel på 32 stk. Se gjeldende utvalg på NLPs hjemmeside www.nlpool.no.

Kapittel: 0303	Dok nr: 14	Vers nr: 01	Gyldig fra: 06.12.19	Utarbeidet av: SMSS	Godkjent av: FK	Side 3 av 3
----------------	------------	-------------	-------------------------	------------------------	--------------------	-------------